

Tube flexível PLN-10X1,5-RT

Cód. do item: 558220

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro externo | 10 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 57 mm |
| Diâmetro interno | 7 mm |
| Raio de curvatura mín. | 22 mm |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Observação sobre pressão de operação | Água: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C |
| Certificação | TÜV |
| Órgão certificador | B 013277 0506 00 |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água (na forma líquida, sem gelo) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Categoria para sala limpa | Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1 |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -30 °C...80 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.0375 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 10 mm |
| Cor | vermelho |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | PE |