

# Acoplamento EAMC-42-66-11-12

Cód. do item: 558313

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	11 mm
Diâmetro de montagem 2	12 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	66 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	45.5 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	166 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS