

Conexão rápida em Y NPQM-Y-Q4-E-P10

Cód. do item: 558798

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | Padrão |
| Diâmetro nominal | 3.5 mm |
| Formato | Formato em Y |
| Tamanho do recipiente | 10 |
| Estrutura | Princípio Push-Pull |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...70 °C |
| Peso do produto | 13.5 g |
| Conexão pneumática 1 | para tubo flexível com Ø externo de 4 mm |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com Ø externo de 4 mm |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Latão, níquelado |
| Material de vedação do tubo flexível | NBR |