


# Guia passiva EGC-120- -FA

Cód. do item: 558866

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 mm...8500 mm
Tamanho	120
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Aceleração máx.	50 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máxima	5 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torques superficiais 2º grau lx	4620000 mm <sup>4</sup>
Torques superficiais 2º grau ly	5650000 mm <sup>4</sup>
Força máx. Fy	6890 N
Força máx. Fz	6890 N
Resistência máx. ao deslocamento sem carga	15 N
Torque máximo Mx	144 Nm
Momento de inércia de torsão It	2680000 mm <sup>4</sup>
Conexão pneumática da trava de retenção	M5
Material do perfil	Liga de alumínio Anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de perfil de proteção	ABS
Material da tampa	Liga de alumínio Anodizado
Material da guia do carro	Aço
Material do trilho da guia	Aço
Material do carro	Liga de alumínio anodizado