

Cabo de conexão VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

Cód. do item: 560411

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	1120 g
Conexão elétrica	Cabo com conector macho
Comprimento do cabo	5 m
Propriedade de cabo	Adequado para corrente de energia
Raio de curvatura de cabo mín.	63 mm
Diâmetro do cabo	12.5 mm
Estrutura do cabo	25 x 0,34 mm ²
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PU)