


Cabo de conexão VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

Cód. do item: 560425

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Peso do produto | 467 g |
| Conexão elétrica | Cabo com conector macho |
| Comprimento do cabo | 2.5 m |
| Propriedade de cabo | Padrão |
| Raio de curvatura de cabo mín. | 115 mm |
| Diâmetro do cabo | 9.6 mm |
| Estrutura do cabo | 36 x 0,25 mm ² |
| Grau de proteção | IP67 conforme IEC 60529 |
| Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo | -5 °C...80 °C |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | em conformidade diretiva UE-RoHS |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Material da capa do cabo | PVC |