


# Cabo de conexão VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

Cód. do item: 560427

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	1577 g
Conexão elétrica	Cabo com conector macho
Comprimento do cabo	10 m
Propriedade de cabo	Padrão
Raio de curvatura de cabo mín.	115 mm
Diâmetro do cabo	9.6 mm
Estrutura do cabo	36 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	PVC