


Placa final VABE-S6-2RZ-N34

Cód. do item: 560840

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	ISO 5599-2
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de terminal	44
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	336 g
Conexão do ar de comando 12	1/4 NPT
Conexão do ar de comando 14	1/4 NPT
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	3/4 NPT
Conexão pneumática 5	3/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa final	Alumínio em fundição injetada