


Sub-base VABV-S2-2S-N12-T2

Cód. do item: 560843

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	59 mm
Tipo de terminal	44
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretriz de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	610 g
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Conexão pneumática 4	1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	Alumínio em fundição injetada