


Placa final VMPAL-EPR-SP

Cód. do item: 560947

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	28.8 mm
Comprimento	107.3 mm
Função integrada	Tampa de codificação para seleção de alimentação de piloto (interna ou externa)
Sentido da vazão	Reversível
Estrutura de terminal de válvulas	Tamanhos de válvula misturáveis
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	180 g
Conexão do ar de comando 12/14	M7
Conexão do escape de piloto 82/84	M7
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa final	Alumínio em fundição injetada Reforçado com PA