


Módulo de alimentação VMPAL-SP-QS3/8''

Cód. do item: 560953

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Largura | 23.2 mm |
| Comprimento | 107.3 mm |
| Função integrada | Com placa de conexão elétrica |
| Estrutura de terminal de válvulas | Tamanhos de válvula misturáveis |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Pressão de controle MPa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| Pressão do piloto | 3 bar...8 bar |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - alta resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 50 g |
| Conexão pneumática 1 | Para Ø externo do tubo flexível de 3/8" " |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do módulo de alimentação | Liga de alumínio Reforçado com PA |