

Placa VMPAL-EU

Cód. do item: 560955

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18.7 mm
Comprimento	107.3 mm
Função integrada	Silenciador de superfície
Estrutura de terminal de válvulas	Tamanhos de válvula misturáveis
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	60 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	PA