

# Placa VMPAL-EG-QS10

Cód. do item: 560957

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                                    |
|--------------------------------------|--|
| Largura                              | 20.5 mm                                  |
| Comprimento                          | 107.3 mm                                 |
| Função integrada                     | Escape canalizado                        |
| Estrutura de terminal de válvulas    | Tamanhos de válvula misturáveis          |
| Pressão operacional                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar   |
| Faixa de regulagem de pressão        | 0.5 bar...5 bar                          |
| Pressão de entrada 1                 | 0.5 bar...10 bar                         |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - alta resistência à corrosão          |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Temperatura ambiente                 | -5 °C...50 °C                            |
| Peso do produto                      | 30 g                                     |
| Conexão pneumática 3/5 reunida       | para Ø externo do tubo flexível de 10 mm |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS                        |
| Material da placa                    | PA                                       |