

Placa VMPAL-EG-QS3/8''''

Cód. do item: 560959

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20.5 mm
Comprimento	107.3 mm
Função integrada	Escape canalizado
Estrutura de terminal de válvulas	Tamanhos de válvula misturáveis
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Faixa de regulagem de pressão	0.5 bar...5 bar
Pressão de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	60 g
Conexão pneumática 3/5 reunida	Para Ø externo do tubo flexível de 3/8" "
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	PA