

Placa de conexão elétrica VMPAL-EVAP-10-2

Cód. do item: 560962

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da válvula	10 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Número máximo de bobinas de válvula	2
Função integrada	Atribuição da função da válvula codificada em cores
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	9 g
Cor corpo	preto
Material corpo	PA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS