


Placa de conexão elétrica VMPAL-EVAP-14-1-4

Cód. do item: 560969

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da válvula	14 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Número máximo de bobinas de válvula	4
Função integrada	Atribuição da função da válvula codificada em cores
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	29 g
Cor corpo	cinza
Material corpo	PA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS