

# Placa de montagem VMPAL-AP-20-QS5/16""-2

Cód. do item: 561010

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor  |
|--|--|
| Largura                                      | 21.2 mm  |
| Comprimento                                  | 107.3 mm   |
| Largura do módulo                            | 21.2 mm  |
| Tamanho da válvula                           | 20 mm  |
| Quantidade máx. de posições da válvula       | 1  |
| Sentido da vazão                             | Reversível   |
| Estrutura de terminal de válvulas            | Tamanhos de válvula misturáveis  |
| Número máximo de bobinas de válvula          | 2  |
| Pressão operacional                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar   |
| Pressão de controle MPa                      | 0.3 MPa...0.8 MPa  |
| Pressão do piloto                            | 3 bar...8 bar  |
| Meio de operação                             | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK         | 3 - alta resistência à corrosão  |
| Conformidade LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                         | -5 °C...50 °C  |
| Peso do produto                              | 76.78 g  |
| Conexão pneumática 2                         | para tubo flexível com Ø externo de 5/16" "  |
| Conexão pneumática 4                         | para Ø externo do tubo flexível 5/16" "  |
| Indicação sobre os materiais                 | Conformidade RoHS  |
| Material da placa de conexão                 | Reforçado com PA   |