


# Placa de montagem VMPAL-AP-20-QS8-1-T1

Cód. do item: 561021

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	21.2 mm
Comprimento	107.3 mm
Largura do módulo	21.2 mm
Tamanho da válvula	20 mm
Separação das zonas de pressão	Canal 1
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Sentido da vazão	Reversível
Estrutura de terminal de válvulas	Tamanhos de válvula misturáveis
Número máximo de bobinas de válvula	1
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	76.88 g
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Conexão pneumática 4	para Ø externo do tubo flexível de 8 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Reforçado com PA