


# Placa de conexão VMPAL-AP-20-QS5/16"-2-T1

Cód. do item: 561034

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Largura  | 21.2 mm  |
| Comprimento                                    | 107.3 mm   |
| Largura do módulo                              | 21.2 mm  |
| Tamanho da válvula                             | 20 mm  |
| Separação das zonas de pressão                 | Canal 1  |
| Quantidade máx. de posições da válvula         | 1  |
| Sentido da vazão                               | Reversível   |
| Estrutura de terminal de válvulas              | Tamanhos de válvula misturáveis  |
| Número máximo de bobinas de válvula            | 2  |
| Pressão operacional                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar   |
| Pressão de controle MPa                        | 0.3 MPa...0.8 MPa  |
| Pressão do piloto                              | 3 bar...8 bar  |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 3 - alta resistência à corrosão  |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                           | -5 °C...50 °C  |
| Peso do produto                                | 76.88 g  |
| Conexão pneumática 2                           | para tubo flexível com Ø externo de 5/16" "  |
| Conexão pneumática 4                           | para Ø externo do tubo flexível 5/16" "  |
| Indicação sobre os materiais                   | Conformidade RoHS  |
| Material da placa de conexão                   | Reforçado com PA   |