

# Tirante VMPAL-ZAS-125

Cód. do item: 561119

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	125 mm
Tamanho do recipiente	3
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Torque de aperto máx.	1.7 Nm
Peso do produto	60 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tirante	aço inoxidável de alta liga