

# Acoplamento EAMD-16-15-6.35-8X10

Cód. do item: 561292

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	6.35 mm
Diâmetro de montagem 2	8 mm
Tamanho	16
Comprimento nominal	15 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	0.355 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	1.6 Nm
Peso do produto	12.8 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS