

Distribuidores FR-4-3/8

Cód. do item: 561602

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro nominal | 16 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0 bar...16 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Número de saídas | 3 |
| Número de entradas de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | G3/8 |
| Material corpo | Liga de alumínio anodizado |