

Plugue NECU-S-M8G4-HX

Cód. do item: 562025

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-104 EN 61984
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Frequência de conexão	3
Peso do produto	7.8 g
Conexão elétrica	4 pinos M8x1 Conector reto / borne de corte
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...32 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...32 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Diâmetro permitido do cabo	2.5 mm...5.1 mm
Diâmetro do arame individual	0.1 mm
Diâmetro do fio	0.9 mm...1.6 mm
Seção transversal	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	PA Zinco fundido níquelado
Material da trava de parafuso	Latão níquelado
Material vedações	FPM PUR
Material dos pinos de contato	Dourado
Isolamento de confiança	PP PVC TPE-E