

Plugue NECU-S-M12G4-HX

Cód. do item: 562028

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Frequência de conexão	3
Peso do produto	17.5 g
Conexão elétrica	4 pinos Codificação A M12x1 Conector reto / borne de corte
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...32 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...32 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Diâmetro permitido do cabo	2.9 mm...5.1 mm
Diâmetro do arame individual	0.1 mm
Diâmetro do fio	0.9 mm...1.6 mm
Seção transversal	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	PA Zinco fundido níquelado
Material da trava de parafuso	Zinco fundido, níquelado
Material vedações	FPM PUR
Material dos pinos de contato	Dourado
Isolamento de confiança	PP PVC TPE-E