

# Bloco de comando CPX-CM-HPP

Cód. do item: 562214

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	140 g
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Backup em caso de falta de energia	10 ms
Número total de eixos	4
Dimensões L x C x A	50 x 107 x 55 mm
Interface de controle	CAN Bus
Interface Fieldbus	1 soquete M9, 5 pinos
Diagnóstico específico de dispositivo	Diagnóstico orientado por canal e módulo Subtensão/curto-circuito dos módulos Memória de diagnóstico
Suporte de configuração	Dispositivo de manipulação e controle manual MMI
Parametrização	Forçamento dos canais Parâmetros de sistema
Taxa de transmissão	1 Mbits/s
Amplitude de tensão de funcionamento CC	18 V...30 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Protocolo	FHPP
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional nominal	Tipo. 80 mA
Capacidade máxima de endereços, saídas	32 Byte
Capacidade máxima de endereços, entradas	32 Byte
Display LED específico do produto	Erro PL: Alimentação de carga
Material corpo	Reforçado com PA PC