


Tampão QSPC10

Cód. do item: 562243

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso do produto	0.4 g
Tipo de fixação	Prego de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho de 10 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do bujão	POM
Material da junta tórica	NBR