



União rápida em T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Cód. do item: 562248

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frequência de conexão	100
Tipo de fixação	Parafusável
Peso do produto	25.5 g
Conexão elétrica	4 pinos / 4 pinos / 4 pinos Codificação A / Codificação A / Codificação A Soquete/soquete/conector macho M12x1/M12x1/M12x1
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Material corpo	Reforçado com TPE-U(PU) Zinco fundido
Material da porca de aperto	Reforçado com PA
Material vedações	FPM
Material dos pinos de contato	Liga de cobre Dourado