

# Cabo de conexão VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

Cód. do item: 562389

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conexão elétrica	Cabo com conector macho
Propriedade de cabo	Padrão
Raio de curvatura de cabo mín.	84 mm
Diâmetro do cabo	11.2 mm
Estrutura do cabo	25 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	PVC