

Cabo de conexão NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Cód. do item: 562471

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indicador do status de comutação	LED amarelo
Peso do produto	45 g
Conexão elétrica	4 pinos/2 fios Soquete angular/cabo M8x1
Amplitude de tensão de funcionamento CC	20.4 V...26.4 V
Intensidade de corrente a 40 °C	3 A
Comprimento do cabo	2.5 m
Propriedade de cabo	Adequado para corrente de energia
Raio de curvatura de cabo mín.	35 mm
Diâmetro do cabo	3.3 mm
Estrutura do cabo	2 x 0,25 mm ²
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Material corpo	TPE-U(PU)
Material dos pinos de contato	Latão Dourado
Material do isolamento	PVC