

# Acoplamento EAMC-16-20-4-8

Cód. do item: 562675

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	4 mm
Diâmetro de montagem 2	8 mm
Tamanho	16
Comprimento nominal	20 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	0.7 Nm
Peso do produto	8 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS