

Acoplamento EAMC-16-20-5-5

Cód. do item: 562676

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	5 mm
Diâmetro de montagem 2	5 mm
Tamanho	16
Comprimento nominal	20 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	0.28 kgmm ²
Torque transmissível	1.1 Nm
Peso do produto	8 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS