

# Acoplamento EAMC-30-32-6.35-10

Cód. do item: 562679

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	6.35 mm
Diâmetro de montagem 2	10 mm
Tamanho	30
Comprimento nominal	32 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	48 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS