

Acoplamento EAMC-30-32-10-14

Cód. do item: 562683

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro de montagem 1 | 10 mm |
| Diâmetro de montagem 2 | 14 mm |
| Tamanho | 30 |
| Comprimento nominal | 32 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 8000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 5.87 kgmm ² |
| Torque transmissível | 12.5 Nm |
| Peso do produto | 48 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |