


Bobina eletromagnética VACC-S13-18-A1-3U

Cód. do item: 562892

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de acionamento | elétrico |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Indicador de posição de comutação | não |
| Tempo de ativação | 100% |
| Classe de isolamento | H |
| Valores característicos da bobina eletromagnética | 230 V CC: 1,8 W 230 V CA: 50/60 Hz, potência de 1,8 VA |
| Flutuações de tensão permitidas | -15% / +10% |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | Conforme diretiva de baixa tensão da UE |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 - altíssima resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Peso do produto | 210 g |
| Conexão elétrica | Formato A Conector macho Conforme EN 175301-803 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da bobina eletromagnética | PA UP |