

Bobina eletromagnética VACC-S18-35-A1-1

Cód. do item: 562906

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Indiferente
Indicador de posição de comutação	não
Tempo de ativação	100%
Classe de isolamento	H
Valores característicos da bobina eletromagnética	24 V CC: 3,5 W
Flutuações de tensão permitidas	-15% / +10%
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso do produto	530 g
Conexão elétrica	Formato A Conector macho Conforme EN 175301-803
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da bobina eletromagnética	PA Aço