

# Bobina eletromagnética VACC-S18-35-A1-3A

Cód. do item: 562909

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Indiferente
Indicador de posição de comutação	não
Tempo de ativação	100%
Classe de isolamento	H
Valores característicos da bobina eletromagnética	230 V CA: 50/60 Hz, potência de 3,5 VA
Flutuações de tensão permitidas	-15% / +10%
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso do produto	580 g
Conexão elétrica	Formato A Conector macho Conforme EN 175301-803
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da bobina eletromagnética	PA Aço