

Válvula de abertura e fechamento MS9-EM-G-S-VS

Cód. do item: 562952

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	MS
Tamanho	9
Largura do módulo	90 mm
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de vedação	mole
Função do escape	Não estrangulável
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Tipo de retorno	Orientação forçada
Tipo de comando	Direto
Função de válvula	3/2 biestável
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Vazão nominal padrão	18000 l/min
Vazão nominal padrão 2-3	14100 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Nível de ruído	93 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	2400 g
Conexão pneumática 3	G1
Material da guia do êmbolo	POM
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada