



Placa reguladora de fluxo VABF-S7-F1B1P2-F

Cód. do item: 563395

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Alimentação de ar piloto	externa interno
Pressão operacional	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão do ar de comando 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 Padrão de conexão NAMUR
Conexão pneumática 3	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

Característica	Valor
Material da placa de conexão	Alumínio com revestimento Ematal
Material vedações	NBR