

# Placa de montagem VABS-S7-S-G14

Cód. do item: 563396

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 Padrão de conexão NAMUR
Conexão pneumática 3	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material da placa	Alumínio com revestimento Ematal