

Adaptador NPFV-AF-G14-G14-MF

Cód. do item: 563398

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material adaptador	aço inoxidável de alta liga
Material vedações	NBR