

Manômetro PAGN-26-232P-P10

Cód. do item: 563731

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Tamanho nominal do manômetro	26
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	4
Grau de proteção	IP43
Temperatura do meio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	Cartucho de 10 mm
de materiais tocados pelo meio	Latão
Material do munhão aparafusado	Latão
Material corpo	PA
Material da janela de inspeção	PS
Cor corpo	preto

Característica	Valor
Peso do produto	15 g
Observação sobre o meio de operação/control	sem acetileno nenhum oxigênio
Escala	Escala dupla bar (interno) psi (externo)