


# Filtro de carvão ativado MS9-LFX-G-U

Cód. do item: 564038

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	9
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Filtro de carvão ativado
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar	6500 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura do meio	5 °C...30 °C
Teor de óleo residual	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	2000 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	Módulo de bateria
Conexão pneumática 2	Módulo de bateria
Material da tampa	PA
Material vedações	NBR
Material do filtro	Carvão ativo
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio
Material da janela de inspeção	PA