

Filtro MS9-LF-G-EUV

Cód. do item: 564107

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	9
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	totalmente automático
Estrutura	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Quantidade máx. de condensado	220 ml
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Temperatura ambiente Ex	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	5 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	2000 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Material da tampa	Reforçado com PA
Material do disco de rotação	POM
Material do suporte do filtro	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada
Material do suporte de montagem	Alumínio em fundição injetada
Material do filtro	PE
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do módulo de união	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio
Material da vedação de estanqueidade	NBR

Característica	Valor
Material da janela de inspeção	PA
Material do disco de separação	POM