

Conexão rápida roscada QBF-1/8-5/32-U

Cód. do item: 564636

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	0,138 in
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlre	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	5,16 ft-lbf
Peso do produto	448 oz
Tipo de fixação	Sextavado externo 9/16
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea 1/8 NPT
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 5/32 " "
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Cor anel de desengate	cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão, niquelado
Material de vedação da rosca	PTFE
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga