

# Tampão QBC-5/16H-U

Cód. do item: 564787

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Bujão
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	28,1 oz
Conexão pneumática 1	Luva de encaixe Ø 5/16 " "
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS