

Separador de condensado MS6N-LWS-1/2-U-V

Cód. do item: 564873

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	totalmente automático
Estrutura	Separador centrífugo
Quantidade máx. de condensado	38 ml
Copo de proteção	Integrado como caixa metálica
Nível do separador do condensado	99 %
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Vazão nominal padrão	3800 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	820 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio
Material da janela de inspeção	PA