


Cabo de conexão NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

Cód. do item: 565290

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	4-40UNC
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	737 g
Conexão elétrica	44 pinos Soquete Sub-D
Amplitude de tensão de funcionamento CC	30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	0.86 A
Comprimento do cabo	5 m
Propriedade de cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura de cabo mín.	95 mm
Diâmetro do cabo	9.6 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,5 mm
Estrutura do cabo	40 x 0,14 mm ²
Grau de proteção	IP65 IP67 no estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	PBT
Material dos pinos de contato	Bronze Dourado