

União rápida em L CRQSL-1/4T-U

Cód. do item: 565346

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | Padrão |
| Diâmetro nominal | 0,217 in |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Formato | Formato em L |
| Tamanho do recipiente | 1 |
| Estrutura | Princípio Push-Pull |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 - altíssima resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -20 °C...150 °C |
| Cabos utilizáveis | PFAN |
| Conexão pneumática 1 | para Ø externo do tubo flexível 1/4" " |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com Ø externo de 1/4" " |
| Temperatura ambiente Fahrenheit | -4 °F...302 °F |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | aço inoxidável de alta liga |
| Material do anel de desengate | Aço inoxidável de alta liga |
| Material de vedação do tubo flexível | FPM |
| Material braçadeira | Aço inoxidável de alta liga |