

Cabo de conexão MHJ9-KMH-2,5-MF

Cód. do item: 565519

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificação	Marca RCM
Funções adicionais	Supressão de arcos voltaicos Redução de corrente de retenção com recuperação de energia Desligamento de proteção
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem com trilho
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	98 g
Conexão elétrica	2 pinos / 2 pinos / 4 fios Soquete reta / soquete reta / cabo
Amplitude de tensão de funcionamento CC	12 V...53 V
Proteção contra inversão de polaridade	Para tensão de alimentação
Observação sobre operação	A unidade de alimentação deve ser capaz de fornecer pelo menos 1,7 A sem queda de pressão
Observação sobre a potência consumida	Fase de corrente baixa 2 W, fase de corrente alta 7 W, por canal
Tempo de ativação	100% Observar as indicações sobre a operação das válvulas solenoides.
Faixa de sinal de disparo CC	3 V...30 V
Observação sobre corrente de entrada	Subida linear 0,09 - 0,44 mA mediante sinal de disparo de 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA mediante sinal de disparo de 15 - 30 V
Resistência de entrada	34 kOhm
Comprimento do cabo	2.5 m
Propriedade de cabo	Para aplicações estáticas
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão

Característica	Valor
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	POM