

# Base de conexão CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Cód. do item: 565703

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incluso base elétrica e tecnologia de conexão) 50 x 107 x 70 mm
Tipo de fixação	em base elétrica CPX-M-GE.
Peso do produto	100 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	95% sem condensação
Grau de proteção	IP20
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme diretiva de proteção Ex da UE (ATEX)
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos EX do Reino Unido
Proteção contra explosão	Zona 0 (BR) Zona 0 (IEC-EX) Zona 20 (BR) Zona 20 (IEC-EX) Zona 22[20] (UKEX) Zona 2[0] (UKEX)
Categoria ATEX gás	II (1) G
Categoria ATEX Poeira	II (1) D
Certificação de proteção Ex de fora da UE	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Tipo de proteção contra a ignição para gás	[Ex ia Ga] IIC
Tipo de proteção Ex contra explosão de poeira	[Ex ia Da] IIIC
Temperatura ambiente Ex	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Órgão certificador	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Conexão elétrica	8 pinos/8 pinos
Quantidade de entradas	8